

## Freedom HD M-1001



- Jednoszybowa maska z metalowymi elementami
- Ultra płaska ramka z szerokim polem widzenia
- Technologia Freedom
- System ruchomych klamer
- Pasek 3-D
- 5 stopni regulacji paska
- Panoramiczny widok
- System mocowania klamry paska
- Zaokrąglone krawędzie kołnierza maski

### Specyfikacja

Ilość szyb:	1
Kolor silikonu:	QB, T, QID
Kolor ramki:	BK, CBL, FB, FY, EG, EO, MDR, ID
Objętość wewnętrzna:	265 CC
Wymiary ramki:	109mm x 173mm
Wymiary kołnierza maski:	130mm x 126mm
Waga:	270g

### Technologie



#### **FREEDOM**

Technologia Freedom to zestaw rewolucyjnych cech, dzięki którym oferuje ona doskonałe dopasowanie, co zwiększa komfort użytkowania masek TUSA. Maski modelu Freedom, wyposażone zostały w nową technologię silikonu o zróżnicowanej grubości oraz o wyprofilowanych i wydłużonych krawędziach aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie.



### **PASEK 3D**

TUSA opatentowała trójwymiarowy pasek do maski. Został tak zaprojektowany, aby doskonale przylegać, niezależnie od budowy anatomicznej głowy. To unikalne rozwiązanie powoduje, że pasek maski zawsze jest na odpowiednim miejscu.



### **SYSTEM MOCOWANIA KLAMRY PASKA**

Ten unikalny, szybki system regulacji paska został zaprojektowany aby można kłamerkę przymocować bezpośrednio do kołnierza maski, a nie jak w tradycyjnych konstrukcjach do ramki. Dzięki temu uzyskano bardzo lekką kłamerkę.



### **ZAKRĄGLONE KRAWĘDZIE KOŁNIERZA MASKI**

Dzięki zastosowaniu zaokrąglonych krawędzi kołnierza maski uzyskano niespotykany komfort i dopasowanie do praktycznie każdej twarzy. Dodatkowo zminimalizowano ucisk powodowany przez ciśnienie wody. Zaokrąglone krawędzie nie powodują odcisku maski na twarzy.



### **SYSTEM RUCHOMYCH KLAMER**

Kłamry obracają się w zakresie 180 stopni pozwala to na komfortowe dopasowanie maski uwzględniając różne rozmiary głowy. Ponadto ruchome kłamry umożliwiają złożenie maski do niewielkich rozmiarów.



### **PANORAMICZNY WIDOK**

Maksymalnie duże pole widzenia uzyskano dzięki zaprojektowaniu jak najmniejszej ramki maski. Dodatkowo aby jeszcze bardziej powiększyć pole widzenia zastosowano tylko jedną szybę. Dzięki temu, uzyskano pole widzenia porównywalnie duże jak w maskach trój- lub czteroszybowych.



### **5 STOPNI REGULACJI PASKA**

Zastosowano specjalny rodzaj kłamek mocujących pasek maski. Można ustawić pięć pozycji paska. Zmienne kąty ustawienia paska umożliwia minimalne wyrównanie ciśnienia po prawej, lewej, górnej i dolnej części twarzy.